


Garant GRIDLINE

Sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis su stiklu, Aukštis: 1000 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 942847 1000 |
| GTIN | 4062406072865 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas

Modelis:

Nejrengta spinta 60 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×20G (prašome užsakyti atskirai).

Pastiprintos šoninės sienos lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visas spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1500 mm

Gylis: 700 mm

Plotis G: 60

Gylis G: 28

Naud. aukštis: 845 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------|---------|
| Plotis | 1500 mm |
| Gylis G | 28 |

| | |
|---|--|
| Gylis | 700 mm |
| Naud. aukštis | 845 mm |
| Plotis G | 60 |
| Svoris | 119 kg |
| Aukštis | 1000 mm |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1600 |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Tuščia sunkių daiktų spinta |

Priedai

| | |
|--|------------------|
| Sunkių daiktų lentynoms kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 942610 30 |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms su Stumdomos durys, 60G plotis spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21 | 914227 GP21 |
| Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 75 mm | 942580 75 |
| Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm | 942580 300 |
| Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm | 942580 200 |
| Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm | 942580 150 |
| Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm | 942580 125 |
| Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 100 mm | 942580 100 |

