

Garant GRIDLINE

**Sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis su stiklu, Aukštis: 1000 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942867 1000
GTIN	4062406072902
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 80 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×20G (prašome užsakyti atskirai).

**Pastiprintos šoninės sienos** lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 2000 mm

Gylis: 700 mm

Plotis G: 80

Gylis G: 28

Naud. aukštis: 845 mm

**Techninis aprašymas**

Aukštis	1000 mm
Gylis G	28
Plotis G	80

Naud. aukštis	845 mm
Plotis	2000 mm
Svoris	138 kg
Gylis	700 mm
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Tuščia sunkių daiktų spinta

## Priedai

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms su Stumdomos durys, 80G plotis spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Sunkių daiktų lentynoms kai spintos / skyriaus plotis G 40	942610 40
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21