

Garant**Drabužinių spinta su sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949012 2
GTIN	4062406073053
Produktų klasė	91G

Aprašymas**Modelis:**

Kojos iš 2 mm storio aliuminio lakšto. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Viduje yra po 1 lentyną (keliamoji galia 40 kg).

Kiekviename skyriuje strypas rūbams su 3 kabliais.

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Galima pasirinkti su cokolio akle. Kreipkitės į mus.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	472 mm
Skyrių skaičius	2

Lentynų skaičius fiksuotas	1
Svoris	68 kg
Gylis	520 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	342 mm
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje	taip
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
užuolaidai	taip
Apatinė dalis	Kojelės iš aliuminio
Spynos modelis	Sukamas užraktas
Plotis	800 mm
Aukštis	1850 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	taip
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Nuožulnus viršus	ne
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1188 mm
Ventiliavimo anga duryse	ne
Lentelė su pavarde	taip
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis	370 mm
Norma	DIN 4547
tinka šalmui	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Rūbų spinta

Priedai

Cokolio aklė šonuose Tipas 520	958738 520
Sukamas užraktas Tipas R	914190 R
Precizinė cilindrinė spynabe apyraktės Korpuso Ø 45 mm	085816 45
Precizinė cilindrinė spynasu apyrakte ir 2 raktais Korpuso Ø 45 mm	085814 45
Precizinė cilindrinė spynasu apyrakte, vienu raktu Korpuso Ø 45 mm	085812 45
Cokolio aklė priekyje/gale Tipas 800	958737 800
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40