

**Garant****Drabužinių spinta su sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949015 4
GTIN	4062406073091
Produktų klasė	91G

**Aprašymas****Modelis:**

Kojos iš 2 mm storio aliuminio lakšto. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę. Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra). Kiekviename skyriuje strypas rūbams su 3 kabliais.

**Standartas:****DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Galima pasirinkti su cokolio akle. Kreipkitės į mus.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
galima nudažyti pasirinkta spalva	taip

Norma	DIN 4547
Apatinė dalis	Kojelės iš aliuminio
Svoris	68 kg
tinka šalmui	taip
Skyrių skaičius	4
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Nuožulnus viršus	ne
Ventiliavimo anga duryse	ne
Lentelė su pavarde	taip
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	472 mm
Gylis	520 mm
Plotis	800 mm
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis	780 mm
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje	taip
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	342 mm
Aukštis	1850 mm
užuolaidai	taip
Spynos modelis	Sukamas užraktas
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Rūbų spinta

## Priedai

Precizinė cilindrinė spynasu apyrase ir 2 raktais Korpuso Ø 45 mm

085814 45

Precizinė cilindrinė spynasu apyrakte, vienu raktu Korpuso Ø 45 mm	085812 45
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Cokolio aklė šonuose Tipas 520	958738 520
Cokolio aklė priekyje/gale Tipas 800	958737 800
Precizinė cilindrinė spynabe apyraktės Korpuso Ø 45 mm	085816 45
Sukamas užraktas Tipas R	914190 R