

Garant**Drabužinių spinta su sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949015 6
GTIN	4062406073107
Produktų klasė	91G

Aprašymas**Modelis:**

Kojos iš 2 mm storio aliuminio lakšto. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę. Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra). Kiekviename skyriuje strypas rūbams su 3 kabliais.

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Galima pasirinkti su cokolio akle. Kreipkitės į mus.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentelė su pavarde	taip
Svoris	102 kg

Norma	DIN 4547
galima nudažyti pasirinkta spalva	taip
Skyrių skaičius	6
Apatinė dalis	Kojelės iš aliuminio
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	342 mm
Gylis	520 mm
Spynos modelis	Sukamas užraktas
Ventiliavimo anga duryse	ne
Aukštis	1850 mm
Plotis	1200 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis	780 mm
užuolaidai	taip
tinka šalmui	taip
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	472 mm
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Nuožulnus viršus	ne
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Rūbų spinta

Priedai

Precizinė cilindrinė spynasu apyrase, vienu raktu Korpuso Ø 45 mm

085812 45

Sukamas užraktas Tipas R	914190 R
Precizinė cilindrinė spynabe apyraktės Korpuso Ø 45 mm	085816 45
Precizinė cilindrinė spynasu apyrakte ir 2 raktais Korpuso Ø 45 mm	085814 45
Cokolio aklė šonuose Tipas 520	958738 520
Cokolio aklė priekyje/gale Tipas 1200	958737 1200
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40