

**Garant****Drabužinių spinta su sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949018 8
GTIN	4062406073138
Produktų klasė	91G

**Aprašymas****Modelis:**

Kojos iš 2 mm storio aliuminio lakšto. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę. Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

**Standartas:****DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Galima pasirinkti su cokolio akle. Kreipkitės į mus.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 4547
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Apatinė dalis	Kojelės iš aliuminio

Aukštis	1850 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	342 mm
Plotis	800 mm
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje	taip
Spynos modelis	Sukamas užraktas
Lentelė su pavarde	taip
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	472 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis	370 mm
Gylis	520 mm
Nuožulnus viršus	ne
Skyrių skaičius	8
Svoris	76 kg
užuolaidai	taip
galima nudažyti pasirinkta spalva	taip
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kartotekinė spinta

## Priedai

Sukamas užraktas Tipas R	914190 R
Precizinė cilindrinė spynasu apyrakte ir 2 raktais Korpuso Ø 45 mm	085814 45
Precizinė cilindrinė spynasu apyrakte, vienu raktu Korpuso Ø 45 mm	085812 45
	085875 40

Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais  
Korpuso Ø 40 mm

Cokolio aklė priekyje/gale Tipas 800	958737 800
Precizinė cilindrinė spynabe apyraktės Korpuso Ø 45 mm	085816 45
Cokolio aklė šonuose Tipas 520	958738 520