

Garant**Drabužinių spinta su sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949018 12
GTIN	4062406073145
Produktų klasė	91G

Aprašymas**Modelis:**

Kojos iš 2 mm storio aliuminio lakšto. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę. Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Galima pasirinkti su cokolio akle. Kreipkitės į mus.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris	114 kg
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	taip

kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	472 mm
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje	taip
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	342 mm
Aukštis	1850 mm
užuolaidai	taip
Spynos modelis	Sukamas užraktas
Skyrių skaičius	12
Gylis	520 mm
Apatinė dalis	Kojelės iš aliuminio
kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis	370 mm
Plotis	1200 mm
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Lentelė su pavarde	taip
Norma	DIN 4547
Nuožulnus viršus	ne
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kartotekinė spinta

Priedai

Precizinė cilindrinė spynasu apyrase, vienu raktu Korpuso Ø 45 mm	085812 45
Cokolio aklė priekyje/gale Tipas 1200	958737 1200
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
	085814 45

Precizinė cilindrinė spynasu apyrakte ir 2 raktais Korpuso Ø 45 mm

Sukamas užraktas Tipas R	914190 R
Cokolio aklė šonuose Tipas 520	958738 520
Precizinė cilindrinė spynabe apyraktės Korpuso Ø 45 mm	085816 45