

**Garant****Drabužinių spinta su sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

949051 2

GTIN

4062406073176

Produktų klasė

91G

**Aprašymas****Modelis:**

Durys su amortizuojančiuoju ribotuvu. Korpusas su **nuožulniu viršumi**, plastikinėmis kreipiančiosiomis apatinėje dalyje ir **nuimama cokolio akle** priekyje. Lentyna su 2 kabliais rūbams kiekviename skyriuje. Speciali konstrukcija užtikrina, kad, nepaisant to, jog skyrius 300 mm pločio, jame telpa integralinis šalmas (kreiptasi dėl patento).

Su pasukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna iki dyd. 40 (komplekte nėra).

**Standartas:****DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

**Pastaba:**

- **Spintos pristatomos pilnai sumontuotos.**
- **Pakabinamas spynas sukamam užraktui žr. katalogo 2-me tome „Matavimo ir rankiniai įrankiai“ Nr. 085822–085890, bei DOM pakabinamos spynos Nr. 085812; 085814. Nr. 085816 dyd. 45.**
- **Tinka fiksavimo įrenginiams.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Aukštis gale	2000 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis	420 - 480 mm
užuolaidai	taip
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis gylis	250 mm
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1240 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis plotis	240 mm
Lentynos gylis	250 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei (šalmui) naudingasis plotis	240 - 280 mm
Nuožulnus viršus	taip
Svoris	49,8 kg
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje	ne
Lentelė su pavarde	taip
Spynos modelis	Sukamas užraktas
Aukštis priekyje	1850 mm
Plotis	600 mm
Lentynos plotis	295 mm
Norma	DIN 4547
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis gylis	475 mm
Apatinė dalis	cokolis su akle
Ventiliavimo anga duryse	ne
Nuimama cokolio aklė	taip
Skyrių skaičius	2
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
galima nudažyti pasirinkta spalva	taip
Gylis	500 mm

Stacionarių siauresnių lentynų skaičius	1
tinka šalmui	taip
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Rūbų spinta

## Priedai

Sukamas užraktas Tipas R	914190 R
Precizinė cilindrinė spynasu apyrakte, vienu raktu Korpuso Ø 45 mm	085812 45
Precizinė cilindrinė spynabe apyraktės Korpuso Ø 45 mm	085816 45
Precizinė cilindrinė spynasu apyrakte ir 2 raktais Korpuso Ø 45 mm	085814 45
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40