


Garant

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90°, AlTiCN, Išorinis Ø Dc: 11,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	150389 11,5
GTIN	4062406073282
Produktų klasė	11M

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Speciali geometrija su **kintamu žingsniu** ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis.

Naujoviška, speciali AlTiCN specialiai **nerūdijantiems plienams apdirbti**.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h9
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/aps,
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	2,8 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Išorinis Ø	11,5 mm
Pirminio gręžimo Ø	2,8 mm
Įleidžiamies varžtams ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M6

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	53 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	40 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	13 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	42 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka