


Garant

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90°, AlTiCN, Išorinis Ø Dc: 15mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	150389 15
GTIN	4062406073305
Produktų klasė	11M

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Speciali geometrija su **kintamu žingsniu** ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis.

Naujoviška, speciali AlTiCN specialiai **nerūdijantiems plienams apdirbti**.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslų, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	10 mm
Koto tolerancija	h9
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M8
Pirminio gręžimo Ø	3,2 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Išorinis Ø	15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,12 mm/aps,

mažiausias gilintuvo Ø kiauryme nuo	3,2 mm
Danga	AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	53 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	40 m/min	N
Al > 10 % Si	ribotai tinka	35 m/min	N
Plienas < 500 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas < 750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas < 900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas < 1100 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas < 1400 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	tinka	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	tinka	13 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	42 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka