

**Garant****Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90°, AlTiCN, Išorinis Ø Dc: 4,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150389 4,3
GTIN	4062406073213
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Speciali geometrija su **kintamu žingsniu** ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis.

Naujoviška, speciali AlTiCN specialiai **nerūdijantiems plienams apdirbti**.

**Paskirtis:**

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.

**Techninis aprašymas**

Pirminio gręžimo Ø	1,3 mm
Išorinis Ø	4,3 mm
Įleidžiamies varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047	M2
Koto tolerancija	h9
Koto Ø D <sub>s</sub>	4 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	1,3 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	53 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	40 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	13 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	42 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka