

Garant**Spinta su lentynomis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

944003 1000

GTIN

4062406073381

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuota spinta su lentynomis 30×11G.

Galima kabinti lentynas kas 25 mm.

Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Komplektacija:

Daiktadėžių skaičius: 12 × Nr. 963321 dyd. SB6; 12 × Nr. 963321 dyd. SB5; 12 × Nr. 963321 dyd. SB4

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir atviromis dėžutėmis.

Spalva:Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.****Pastaba:**

- **Atskiras dėžutes be priekinės sienelės žr. Nr. 963321.**
- **Tinkamas lentynas žr. Nr. 944061, 944065.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	845 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	80 kg
Svoris	47 kg
Plotis	750 mm
Aukštis	1000 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Lentynų skaičius	4
Gylis	275 mm
Gylis G	11
Plotis G	30
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta su lentynomis

Priedai

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Pakopinės lentynos stelažams, gylis 11G Kai spintos plotis G 30	944065 30
Lentynos stelažams, gylis 11 G Kai spintos plotis G 30	944061 30