

Garant**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150389 dėžutėje 90°, AlTiCN, Gilintuvų kiekis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150391 7
GTIN	4062406073374
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.**Paskirtis:**Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.**Turinys:**

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Pastaba:Sudėta į dėžutę Nr. 150370 **dyd. 6**.**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	53 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	40 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	13 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	42 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis
Ø Dc 10 mm

150389 10

150389 11,5

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 11,5 mm

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 8 mm

150389 8

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 6 mm

150389 6

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 15 mm

150389 15

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 19 mm

150389 19

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 25 mm

150389 25