

Garant**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150389 dėžutėje 90°, AlTiCN, Gilintuvų kiekis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150391 6
GTIN	4062406073367
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.

Turinys:

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: Dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	AlTiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS E
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	53 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	40 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	13 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	42 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° Išorinis
Ø Dc 15 mm

150389 15

150389 10

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 10 mm

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 19 mm

150389 19

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 6 mm

150389 6

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 11,5 mm

150389 11,5

Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis
Ø Dc 8 mm

150389 8