


Garant**Spinta su lentynomis su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

944005 1000

GTIN

4062406073398

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Galima kabinti lentynas kas 25 mm.

Sukomplektuota spinta su lentynomis 30×11G.

Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Komplektacija:

Daiktadėžių skaičius: 12 × Nr. 963321 dyd. SB6; 12 × Nr. 963321 dyd. SB5; 12 × Nr. 963321 dyd. SB4

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir atviromis dėžutėmis.

Spalva:Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.****Pastaba:**· **Atskiras dėžutes be priekinės sienelės žr. Nr. 963321.**· **Tinkamas lentynas žr. Nr. 944061, 944065.**

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Aukštis	1000 mm
Lentynų skaičius	4
Plotis	750 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	80 kg
Svoris	47 kg
Gylis	275 mm
Naud. aukštis	845 mm
Gylis G	11
Plotis G	30
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta su lentynomis

Priedai

Pakopinės lentynos stelažams, gylis 11 G Kai spintos plotis G 30	944065 30
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Lentynos stelažams, gylis 11 G Kai spintos plotis G 30	944061 30