

Garant**Kartotekinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Permatomų dėžučių skaičius: 69****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	944111 69
GTIN	4062406073435
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuota spinta 30 × 11G.

Permatomos dėžutės iš skaidraus **ABS plastiko**, kad laikomi daiktai neapdulkėtų. Laikomi daiktai išimami permatomą dėžutę pavertus j priekį. Montavimo tikslais dėžutes galima išimti ir sudėti vieną į kitą.

Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su **cilindrine spyna**.

Komplektacija:

permatomų dėžučių skaičius (B×T×H): 27 vnt. 50×42×46 mm 12 vnt. 80×63×70 mm 10 vnt. 100×97×109 mm 20 vnt. 128×128×133 mm

Tiekimo sudėtis:

Spinta su permatomomis dėžutėmis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis	750 mm
Gylis	275 mm
Aukštis	2000 mm
Svoris	72 kg
Gylis G	11
Plotis G	30
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kartotekinė spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------