


Garant GRIDLINE

## Sisteminė spinta su lentynomis ir durimis iš ištisinio lakšto su sandėliavimo dėžėmis, Aukštis: 2000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

944221 2000

GTIN

4062406073503

Produktų klasė

9GI

### Aprašymas

#### Modelis:

Sukomplektuota spinta su lentynomis 40x20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna. Ištisinio lakšto varstomos durys su laikymo lenta atvirų dėžučių ir Easyfix kalblių ir laikiklių tvirtinimui. Su lentyna ir atvira dėžute.

6 lentynos, kurių **keliamoji galia yra 65 kg.**

3 lentynos, **kurių keliamoji galia yra 100 kg.**

#### Komplektacija:

Daiktadėžių skaičius: 36 x Nr. 963321 dyd. SB6; 51 x Nr. 963321 dyd. SB5; 18 x Nr. 963321 dyd. SB4; 16 x Nr. 963321 dyd. SB3Z

#### Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir atviromis dėžutėmis.

#### Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais.**

#### Pastaba:

kiekvienų durų keliamoji galia: 8 kg.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

## Techninis aprašymas

Naud. aukštis	1845 mm
Svoris	151 kg
Aukštis	2000 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Lentynų skaičius	9
Gylis	500 mm
Plotis	1000 mm
Gylis G	20
Plotis G	40
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta su lentynomis

## Priedai

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11