

 GRIDLINE**GridLine spinta sisteminiams lagaminams, Lentynų aukštis mm / kiekis:
2000/6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Produktų klasė	9GI

Aprašas**Aprašymas:**

Spinta sisteminių lagaminų sandėliavimui apsaugai nuo neautorizuotos prieigos Nr. 693330. Lentyna su kreipiamaisiais bėgeliais ir užlenkta tvirtinimo juosta. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Lakavimas:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Rinkinyje nėra sisteminio lagamino.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Székrenyház belső teherbírása: 1000 kg

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100 kg

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 500 mm
 Gylis: 500 mm
 Plotis G: 20
 Gylis G: 20
 Naud. aukštis: 1845 mm

Techninis aprašymas

Gylis G	20
Plotis	500 mm
Svoris	81 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Naud. aukštis	1845 mm
Plotis G	20
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Lentynų skaičius	6
Aukštis	2000 mm
Gylis	500 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Priedai

Papildoma lentyna lagaminų spintai kai spintos plotis G 20 mm

944249 20