

Garant GRIDLINE

Akumuliatorių įkrovimo spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 2000/DEmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	944503 2000/DE
GTIN	4062406073589
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorių įkrovimo spinta 40×20G su **FI saugiklių bloku** ir **ventiliatoriumi**. Ventiliatorius su oro filtru viršslėginiu režimu (50 m³ / h). Oras išeina per vėdinimo angas durelių šonuose. Lentynos akumuliatoriams įkrauti, kiekviena su dviem 6 elektros lizdų juostomis, 230 V, su įjungimo / išjungimo mygtuku.

Tiekimo sudėtis:

Spinta kartu su 2 akumuliatorių įkrovimo lentynomis su kiaurymėmis. Prijungiamasis kištukas 16 A / 400 V 5-ių polių su 3 m laidu ir **matavimo protokolu**. 4 × 6 elektros lizdų juosta. Papildomai 2 lentynos Nr. 940550 dyd. 40 ir 1 stalčius Nr. 940642 dyd. 125.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Vokiško lizdo versija.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Įkišimo vietų skaičius	24
------------------------	----

Aukštis	2000 mm
Svoris	120 kg
Plotis	1000 mm
Gylis	500 mm
Naud. aukštis	1845 mm
Plotis G	40
Gylis G	20
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	400 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Įvesties kištuko tipas	F
F tipo kištukų kiekis	24
Kištuko tipas	F
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Akumuliatorių įkrovimo spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40