

Garant GRIDLINE

Akumuliatorių įkrovimo spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 1000/DEmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	944503 1000/DE
GTIN	4062406073565
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorių įkrovimo spinta 40×20G su **FI saugiklių bloku** ir **ventiliatoriumi**. Ventiliatorius su oro filtru viršslėginiu režimu (50 m³ / h). Oras išeina per vėdinimo angas durelių šonuose. Lentynos akumuliatoriams įkrauti, kiekviena su dviem 6 elektros lizdų juostomis, 230 V, su įjungimo / išjungimo mygtuku.

Tiekimo sudėtis:

Spinta kartu su 2 akumuliatorių įkrovimo lentynomis su kiaurymėmis. Prijungiamasis kištukas 16 A / 400 V 5-ių polių su 3 m laidu ir **matavimo protokolu**. 4 × 6 elektros lizdų juosta.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Vokiško lizdo versija.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Svoris	88 kg
Naud. aukštis	845 mm

Gylis	500 mm
Aukštis	1000 mm
Įkišimo vietų skaičius	24
Plotis G	40
Gylis G	20
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Nominalioji įtampa	400 V
Įvesties kištuko tipas	F
F tipo kištukų kiekis	24
Kištuko tipas	F
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Akumuliatorių įkrovimo spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------