

Garant GRIDLINE

Kompiuterio terminalas, Tipas: DE



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 948101 DE |
| GTIN | 4062406073602 |
| Produktų klasė | 9GS |

Aprašymas

Modelis:

TFT korpusas plokščiajam ekranui. Bambukinis padėklas. Korpusas kompiuteriui yra su ventiliatoriumi ir reguliuojama lentyna.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Stacionariai sumontuotą **elektros instaliaciją** sudaro 6-ių elektros lizdų juosta (250 V / 16 A su ON/OFF jungikliu) ir prijungimo laidas 1,2 m.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengti miltelinu būdu**. Atrama kojoms **visada** antracito pilkumo RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu**.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|--------|--------|
| Svoris | 73 kg |
| Plotis | 750 mm |

| | |
|--|--|
| Plotis G | 30 |
| Ekrano korpuso naudingasis gylis | 230 mm |
| Aukštis | 1620 mm |
| Gylis G | 20 |
| Ekrano korpuso naudingasis aukštis | 460 mm |
| Gylis | 500 mm |
| Ekrano korpuso naudingasis plotis | 690 mm |
| Apatinės spintelės naudingasis aukštis | 845 mm |
| Apatinės spintelės naudingasis plotis | 700 mm |
| IP apsaugos klasė | IP 41 |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Nominalioji įtampa | 250 V |
| Įvesties kištuko tipas | F |
| Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Kompiuterio pultas |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11 | 914226 GP11 |
| Stumiama rankena drabužių spintoms be apyraktės | 914221 |