

Garant GRIDLINE

Kompiuterio terminalas, Tipas: FR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	948101 FR
GTIN	4062406073633
Produktų klasė	9GS

Aprašymas

Modelis:

TFT korpusas plokščiajam ekranui. Bambukinis padėklas. Korpusas kompiuteriui yra su ventiliatoriumi ir reguliuojama lentyna.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengti milteliniu būdu**. Atrama kojoms **visada** antracito pilkumo RAL 7016, **dažyta milteliniu būdu**.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Svoris	73 kg
Ekranų korpuso naudingasis plotis	690 mm
Plotis G	30

Gylis G	20
Ekrano korpuso naudingasis gylis	230 mm
Plotis	750 mm
Ekrano korpuso naudingasis aukštis	460 mm
Aukštis	1620 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	845 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis	700 mm
IP apsaugos klasė	IP 41
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	E
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterio pultas

Priedai

Stumiama rankena drabužių spintoms be apyraktės	914221
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11