

Garant GRIDLINE

**Kompiuterio terminalas su spausdintuvo dangčiu, Tipas: FR****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948112 FR
GTIN	4062406073756
Produktų klasė	9GS

**Aprašymas****Modelis:**

**Korpusas ekranui su ventiliatoriumi** lempiniams ekranams iki 19 colių. Varstomosios durys su stiklu iš polikarbonato, rakinamos.

**Klaviatūros stalčius** galinėje padėtyje užsifiksuoja, Aukštis reguliuojamas 3 lygiais kas 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), rakinamas, medinė dalis rankoms atremti ir atpalaiduoti.

**Korpusas kompiuteriui su ventiliatoriumi** ir 1 reguliuojamo aukščio, cinkuota lentyna ir angomis tvarkingam laidų išvedžiojimui. Visos spynos rakinamos vienu raktu.

**Funkcija:**

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekis tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

**Kompiuterinė darbo vieta tinka prie GridLine spintų gylis 20G Nr. 940001 – 940217, 940801 – 940907 ir gali būti įvairiai su jomis derinama.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Kompiuterio korpuso naudingasis aukštis	845 mm
Ekrano korpuso naudingasis plotis	690 mm
Kompiuterio korpuso naudingasis gylis	470 mm
Gylis	500 mm
Ekrano korpuso naudingasis gylis	458 mm
Spausdintuvo dangčio matmenys	236×290 mm
Ekrano korpuso naudingasis aukštis	570 mm
Svoris	77 kg
Plotis	750 mm
Gylis G	20
Kompiuterio korpuso naudingasis plotis	700 mm
Plotis G	30
Langelio aukštis	532 mm
Aukštis	2000 mm
maksimali ekrano įstrižainė	19 in
Langelio plotis	552 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
IP apsaugos klasė	IP 41
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	E
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

---

**Priedai**

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stumiama rankena drabužių spintoms be apyraktės	914221