

Garant GRIDLINE

Kompiuterinė darbo vieta, Tipas: DE**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948121 DE
GTIN	4062406073787
Produktų klasė	9GS

Aprašymas**Modelis:**

TFT monitoriaus korpusas plokščiaekraniams monitoriams su stacionaria lentyna kabeliui. Korpusas kompiuteriui su ventiliatoriumi prie galinės sienelės ir reguliuojama lentyna. Užrakinamas stalčius klaviatūrai su bambukine atrama rankoms, 3 aukščių padėtys. Klaviatūros stalčius užsifiksuoja. Bambukinis padėklas.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Stacionariai sumontuotą **elektros instaliaciją** sudaro 6-ių elektros lizdų juosta (250 V / 16 A su ON/OFF jungikliu) ir prijungimo laidas 1,2 m.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis G	30
Svoris	82 kg
Plotis	750 mm
Ekrano korpuso naudingasis plotis	690 mm
Gylis G	20
Ekrano korpuso naudingasis aukštis	460 mm
Gylis	500 mm
Aukštis	1740 mm
Ekrano korpuso naudingasis gylis	230 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis	700 mm
IP apsaugos klasė	IP 41
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Priedai

Stumiama rankena drabužių spintoms be apyraktės	914221
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11