

Garant GRIDLINE

Kompiuterinė darbo vieta, Tipas: IT**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948131 IT
GTIN	4062406073923
Produktų klasė	9GS

Aprašymas**Modelis:**

Klaviatūros stalčius galinėje padėtyje užsifiksuoja, rakinamas, medinė atrama rankoms ir įtaisais laidams atlaisvinti. Galinė sienelė su stalčiumi klaviatūrai, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, Easyfix kabliams ir laikikliams kabinti. **Kompiuterio korpusas** su **ventiliatoriumi** ir reguliuojama, cinkuota lentyna ir viršumi iš bambuko.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis	750 mm
Aukštis	1020 mm

Svoris	69 kg
Gylis G	20
Gylis	500 mm
Plotis G	30
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis	700 mm
IP apsaugos klasė	IP 41
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	L
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Nominalioji įtampa	250 V
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------