

Garant GRIDLINE

**Kompiuterinė darbo vieta, Tipas: FR****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948131 FR
GTIN	4062406073930
Produktų klasė	9GS

**Aprašymas****Modelis:**

**Klaviatūros stalčius** galinėje padėtyje užsifiksuoja, rakinamas, medinė atrama rankoms ir įtaisas laidams atlaisvinti. Galinė sienelė su stalčiumi klaviatūrai, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, Easyfix kabliams ir laikikliams kabinti. **Kompiuterio korpusas** su **ventiliatoriumi** ir reguliuojama, cinkuota lentyna ir viršumi iš bambuko.

**Funkcija:**

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu**.

**Pastaba:**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	20
Plotis	750 mm

Gylis	500 mm
Plotis G	30
Svoris	69 kg
Aukštis	1020 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis	700 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
IP apsaugos klasė	IP 41
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Įvesties kištuko tipas	E
Nominalioji įtampa	250 V
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------