

Garant GRIDLINE

Kompiuterinė darbo vieta su ratukais, Tipas: DE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	948141 DE
GTIN	4062406073961
Produktų klasė	9GS

Aprašymas

Modelis:

Klaviatūros stalčius galinėje padėtyje užsifiksuoja, rakinamas, medinė atrama rankoms ir įtaisas laidams atlaisvinti. Galinė sienelė su stalčiumi klaviatūrai, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, GARANT easyFix kabliams ir laikikliams kabinti. **Kompiuterio korpusas** su **ventiliatoriumi** ir reguliuojama, cinkuota lentyna ir viršumi iš bambuko. Su važiuokle, kurią sudaro 2 stabilūs ir 2 antistatiniai valdymo / stabdymo ratukai Ø 125 mm ir stumiamoji rankena.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai Ø > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Stacionariai sumontuotą **elektros instaliaciją** sudaro 6-ių elektros lizdų juosta (250 V / 16 A su ON/OFF jungikliu) ir prijungimo laidas 1,2 m.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu**.

Techninis aprašymas

Plotis G	30
Plotis	750 mm
Aukštis	1170 mm
Svoris	69 kg
Gylis G	20
Gylis	500 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis	700 mm
IP apsaugos klasė	IP 41
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Ratuko Ø	125 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/948141-DE>