

Garant GRIDLINE

Kompiuterinė darbo vieta su spausdintuvo dangčiu, Tipas: CH**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948122 CH
GTIN	4062406073855
Produktų klasė	9GS

Aprašymas**Modelis:**

TFT monitoriaus korpusas plokščiaekraniams monitoriams su stacionaria lentyna kabeliui. Korpusas kompiuteriui su ventiliatoriumi prie galinės sienelės ir reguliuojama lentyna. Užrakinamas stalčius klaviatūrai su bambukine atrama rankoms, 3 aukščių padėtys. Klaviatūros stalčius užsifiksuoja. Bambukinis padėklas.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	1740 mm
Plotis	750 mm
Ekranų korpuso naudingasis plotis	690 mm
Ekranų korpuso naudingasis gylis	230 mm

Gylis	500 mm
Ekrano korpuso naudingasis aukštis	460 mm
Plotis G	30
Svoris	82 kg
Spausdintuvo dangčio matmenys	236×290 mm
Gylis G	20
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis	700 mm
IP apsaugos klasė	IP 41
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	J
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Priedai

Stumiama rankena drabužių spintoms be apyraktės	914221
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11