

Garant GRIDLINE

Kompiuterinė darbo vieta, Tipas: CH**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948131 CH
GTIN	4062406073916
Produktų klasė	9GS

Aprašymas**Modelis:**

Klaviatūros stalčius galinėje padėtyje užsifiksuoja, rakinamas, medinė atrama rankoms ir įtaisas laidams atlaisvinti. Galinė sienelė su stalčiumi klaviatūrai, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, Easyfix kabliams ir laikikliams kabinti. **Kompiuterio korpusas** su **ventiliatoriumi** ir reguliuojama, cinkuota lentyna ir viršumi iš bambuko.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu**.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris	69 kg
Gylis	500 mm

Plotis G	30
Aukštis	1020 mm
Plotis	750 mm
Gylis G	20
Apatinės spintelės naudingasis plotis	700 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
IP apsaugos klasė	IP 41
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	J
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------