

Garant GRIDLINE

**Kompiuterinė darbo vieta su spausdintuvo dangčiu ir ratukais, Tipas: FR****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 948142 FR     |
| GTIN             | 4062406074111 |
| Produktų klasė   | 9GS           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Klaviatūros stalčius** galinėje padėtyje užsifiksuoja, rakinamas, medinė atrama rankoms ir įtaisas laidams atlaisvinti. Galinė sienelė su stalčiumi klaviatūrai, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, Easyfix kabliams ir laikikliams kabinti. **Kompiuterio korpusas** su **ventiliatoriumi** ir reguliuojama, cinkuota lentyna ir viršumi iš bambuko.

Su važiuokle, kurią sudaro 2 stabilūs ir 2 antistatiniai valdymo / stabdymo ratukai Ø 125 mm ir stumiamoji rankena.

**Funkcija:**

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai Ø > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu**.

**Techninis aprašymas**

|         |         |
|---------|---------|
| Plotis  | 750 mm  |
| Aukštis | 1170 mm |

|  |   |
|--|---|
| Gylis                                  | 500 mm  |
| Svoris                                 | 69 kg   |
| Gylis G                                | 20  |
| Plotis G                               | 30  |
| Spausdintuvo dangčio matmenys          | 236×290 mm  |
| Apatinės spintelės naudingasis plotis  | 700 mm  |
| Apatinės spintelės naudingasis aukštis | 645 mm  |
| IP apsaugos klasė                      | IP 41   |
| Ijungimo ir išjungimo mygtukas         | taip  |
| Įvesties kištuko tipas                 | E   |
| Nominalioji įtampa                     | 250 V   |
| medžiagos storis                       | 0,9 mm  |
| Durų atidarymo kampas                  | 250 laipsniai   |
| Hoffmann perforuota sienelė            | 9×9 mm  |
| Cilindrinė spyna                       | modulinė apyraktė   |
| Spalvos pasirinkimas                   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis                         | Kompiuterinė darbo vieta  |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11 | 914226 GP11 |
|---|-------------|