

Garant GRIDLINE

Kompiuterinė darbo vieta, Tipas: DE**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948201 DE
GTIN	4062406074159
Produktų klasė	9GS

Aprašymas**Modelis:**

Kompiuterio spinta su atskirai rakinamomis varstomomis durimis su polikarbonato plokšte arba su atvartu. Su skiriamąja sienele Tower skyriui su cinkuota lentyna, ištraukiama lentyna (keliamoji galia 45 kg) ir mechanizmu švelniam uždarymui. Stalčius klaviatūrai su išimamu loveliu, atrama delnui iš bambuko ir mechanizmu švelniam uždarymui. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Kabelių kanalas ant galinės korpuso dalies. Bambukinis padėklas.

Tiekimo sudėtis:

Stacionariai sumontuotą **elektros instaliaciją** sudaro elektros lizdų blokas (6-ių lizdų, 250 V / 16 A su ON / OFF jungikliu), prijungimo kabelis 1,2 m, ventiliatorius, saugantis nuo perkaitimo.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės, stalčių priekiai ir ištraukiamos lentynos tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	1020 mm
Plotis	1000 mm

Gylis G	28
Svoris	97 kg
Gylis	700 mm
Plotis G	40
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis kairėje	700 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis dešinėje	223 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Įvesties kištuko tipas	F
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------