

Garant GRIDLINE

**Kompiuterinė darbo vieta su ratukais, Tipas: DE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948211 DE
GTIN	4062406074210
Produktų klasė	9GS

**Aprašymas****Modelis:**

Kompiuterio spinta su atskirai rakinamomis varstomomis durimis su polikarbonato plokšte arba su atvartu. Su skiriamąja sienele Tower skyriui su cinkuota lentyna, ištraukiama lentyna (keliamoji galia 45 kg) ir mechanizmu švelniam uždarymui. Stalčius klaviatūrai su išimamu loveliu, atrama delnui iš bambuko ir mechanizmu švelniam uždarymui. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Kabelių kanalas ant galinės korpuso dalies. Bambukinis padėklas. Su važiuokle, kurią sudaro 2 stabilūs ir 2 antistatiniai valdymo / stabdymo ratukai Ø 125 mm ir stumiamoji rankena.

**Tiekimo sudėtis:**

Stacionariai sumontuotą **elektros instaliaciją** sudaro elektros lizdų blokas (6-ių lizdų, 250 V / 16 A su ON / OFF jungikliu), prijungimo kabelis 1,2 m, ventiliatorius, saugantis nuo perkaitimo.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės, stalčių priekiai ir ištraukiamos lentynos tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu.**

**Techninis aprašymas**

Gylis	700 mm
Plotis G	40

Svoris	97 kg
Gylis G	28
Plotis	1000 mm
Aukštis	1170 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis kairėje	700 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis dešinėje	223 mm
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Ivesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------