

Garant GRIDLINE

Kompiuterinė darbo vieta, Tipas: DK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	948251 DK
GTIN	4062406074449
Produktų klasė	9GS

Aprašymas

Modelis:

Kompiuterio spinta su atskirai rakinamomis varstomomis durimis su polikarbonato plokšte arba su atvartu. Su skiriamąja sienele Tower skyriui su cinkuota lentyna, ištraukiama lentyna (keliamoji galia 45 kg) ir mechanizmu švelniam uždarymui. Stalčius klaviatūrai su išimamu loveliu, atrama delnui iš bambuko ir mechanizmu švelniam uždarymui. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Kabelių kanalas ant galinės korpuso dalies. Bambukinis padėklas.

Vietą taupantis TFT monitoriaus korpusas plokščiaekraniam monitoriui, rakinamas ir su stacionaria lentyna. Automatiškai užsifiksuojančios bet kurioje padėtyje pakeliamosios drelės su stiklu iš polikarbonato.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, drelės, stalčių priekiai ir ištraukiamos lentynos tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris	120 kg
Ekrano korpuso naudingasis gylis	230 mm

Gylis G	28
Plotis G	40
Gylis	700 mm
Ekrano korpuso naudingasis aukštis	460 mm
Plotis	1000 mm
Ekrano korpuso naudingasis plotis	690 mm
Aukštis	1620 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis dešinėje	223 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis kairėje	700 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	K
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Priedai

Stumiama rankena drabužių spintoms be apyraktės

914221