

Garant GRIDLINE

Kompiuterinė darbo vieta, Tipas: CH**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948251 CH
GTIN	4062406074401
Produktų klasė	9GS

Aprašymas**Modelis:**

Kompiuterio spinta su atskirai rakinamomis varstomomis durimis su polikarbonato plokšte arba su atvartu. Su skiriamąja siennele Tower skyriui su cinkuota lentyna, ištraukiama lentyna (keliamoji galia 45 kg) ir mechanizmu švelniam uždarymui. Stalčius klaviatūrai su išimamu loveliu, atrama delnui iš bambuko ir mechanizmu švelniam uždarymui. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Kabelių kanalas ant galinės korpuso dalies. Bambukinis padėklas.

Vietą taupantis TFT monitoriaus korpusas plokščiaekraniam monitoriui, rakinamas ir su stacionaria lentyna. Automatiškai užsifiksuojančios bet kurioje padėtyje pakeliamosios durelės su stiklu iš polikarbonato.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės, stalčių priekiai ir ištraukiamos lentynos tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	1620 mm
Plotis	1000 mm

Ekrano korpuso naudingasis aukštis	460 mm
Ekrano korpuso naudingasis plotis	690 mm
Plotis G	40
Svoris	120 kg
Ekrano korpuso naudingasis gylis	230 mm
Gylis G	28
Gylis	700 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis kairėje	700 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis dešinėje	223 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	J
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Nominalioji įtampa	250 V
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Priedai

Stumiama rankena drabužių spintoms be apyraktės

914221