

Garant GRIDLINE

**TFT ekrano korpusas, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948401 1
GTIN	4062406074630
Produktų klasė	9GS

**Aprašymas****Modelis:**

TFT korpusas plokščiajam ekranui, rakinamas, su stacionaria lentyna. Automatiškai užsifiksuojančios bet kurioje padėtyje pakeliamosios durelės su stiklu iš polikarbonato.

**Funkcija:**

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengti milteliais.**

**Techninis aprašymas**

Ekranų korpuso naudingasis gylis viršuje	150 mm
Plotis	750 mm
Svoris	21 kg
Aukštis	600 mm
Ekranų korpuso naudingasis gylis apačioje	230 mm
Gylis apačioje	275 mm
Gylis viršuje	200 mm

Ekrano korpuso naudingasis plotis	690 mm
Ekrano korpuso naudingasis aukštis	460 mm
IP apsaugos klasė	IP 41
medžiagos storis	0,9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Korpusas ekranui

---

## Priedai

Stumiama rankena drabužių spintoms be apyraktės	914221
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11