

Kompiuterinė darbo vieta su spausdintuvo dangčiu, Tipas: DE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	948252 DE
GTIN	4062406074517
Produktų klasė	9GS

Aprašymas

Modelis:

Kompiuterio spinta su atskirai rakinamomis varstomomis durimis su polikarbonato plokšte arba su atvartu. Su skiriamąja siennele Tower skyriui su cinkuota lentyna, ištraukiama lentyna (keliamoji galia 45 kg) ir mechanizmu švelniam uždarymui. Stalčius klaviatūrai su išimamu loveliu, atrama delnui iš bambuko ir mechanizmu švelniam uždarymui. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Kabelių kanalas ant galinės korpuso dalies. Bambukinis padėklas.

Vietą taupantis TFT monitoriaus korpusas plokščiamekraniam monitoriui, rakinamas ir su stacionaria lentyna. Automatiškai užsifiksuojančios bet kurioje padėtyje pakeliamosios drelės su stiklu iš polikarbonato.

Tiekimo sudėtis:

Stacionariai sumontuotą **elektros instaliaciją** sudaro elektros lizdų blokas (6-ių lizdų, 250 V / 16 A su ON / OFF jungikliu), prijungimo kabelis 1,2 m, ventiliatorius, saugantis nuo perkaitimo.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, drelės, stalčių priekiai ir ištraukiamos lentynos tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Ekranų korpuso naudingasis plotis	690 mm
Gylis	700 mm
Ekranų korpuso naudingasis aukštis	460 mm
Spausdintuvo dangčio matmenys	346×290 mm
Plotis G	40
Plotis	1000 mm
Svoris	120 kg
Ekranų korpuso naudingasis gylis	230 mm
Gylis G	28
Aukštis	1620 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis kairėje	700 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis dešinėje	223 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/948252-DE>