

**Garant****Mašininis sriegiklis ISO 228 +0,05 mm, oksiduotas, G: G1/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137360 G1/8
GTIN	4045197705648
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius apdorotas garais, mažiau susidaro prieaugų.

**Tolerancijos klasė ISO 228 + 0,05 mm. HSS-E****Paskirtis:**

**Cilindriniam vamzdiniam sriegiui** DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Ruošiniams, padengtiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

**Rekomendacija:**

Rekomenduojame gręžiant **pagalbinę kiaurymę nesilaikyti DIN duomenų** (žr. lentelę) ir jos  $\emptyset$  prasigręžti **0,05 mm didesnį**.

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio  $\emptyset$ : 9,73 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto  $\emptyset$  D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės  $\emptyset$ : 8,8 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	28
Sriegio $\emptyset$	9,73 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės $\emptyset$	8,8 mm

Sriegio žingsnis	0,907 mm
Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas $\square$	5,5 mm
Sriegio gylis	29,19 mm
Sriegio dydis	G1/8
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P

CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		