



## Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 300mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	814002 300
GTIN	4062406074685
Produktų klasė	82A

### Aprašymas

#### Modelis:

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su **skale**.  
Reguliuojamas veržliaraktis, fosfatuotas.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	300 mm
visas ilgis	12 in
maksimalus rakto dydis	34 mm
Žiočių padėtis	22 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas
nekibirkščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

