


Garant**VHM freza toroidiniu galu, DLC, Ø e8 DC / R1: 4/1,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206065 4/1,0
GTIN	4062406074715
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Tolerancija: $R_1 = \pm 0,01$ mm.Su naujausios kartos **DLC danga sp^2** .**Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas, užapvalintos pjovimo briaunos.****Tvirta freza su sustiprinta šerdimi.****Techninis aprašymas**

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Dantų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	50 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,02 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	16 mm
Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,023 mm
Koto Ø D_s	4 mm
Sužeminto koto Ø D_1	3,7 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	4 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	5 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	330 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	230 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N

PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	100 m/min	N
CuZn	tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		