

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**. Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	42 mm
Nuožulos kampas α _{max}	1,51 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	15,13 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	48 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,3 mm
Serija	Power Q
Bendras ilgis L_{viso}	36 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219799 1