

Garant**Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM IK/ forma C, DLC, G: G1/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137346 G1/8
GTIN	4045197705600
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus modelis su paviršine pjova ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su **sinchronizuota suklio pavara**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Su specialia naujausios kartos **DLC danga sp²**. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Su vidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Paskirtis:

Cilindriniam vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Ašmenys: HSS E PM

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 9,73 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 8,8 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Kiaurymės Ø	8,8 mm
Vijų skaičius colyje	28

Drožlių griovelų skaičius	3
Sriegio Ø	9,73 mm
Ašmenys	HSS E PM
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio gylis	24,33 mm
Sriegio dydis	G1/8
Danga	DLC
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N

Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	25 m/min	N
PA 66 GF30	ribotai tinka	20 m/min	N
PTFE CF25	tinka	25 m/min	N
Cu	tinka	55 m/min	N
CuZn	tinka	35 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		