

Garant**Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM IK/ forma C, DLC, G: G1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137346 G1/4
GTIN	4045197705617
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus modelis su paviršine įpjova ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su **sinchronizuota suklio pavara**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Su specialia naujausios kartos **DLC danga sp^2** . Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Su vidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Paskirtis:

Cilindriniam vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Ašmenys: HSS E PM

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 13,16 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,8 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,337 mm
Vijų skaičius colyje	19
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	11,8 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	13,16 mm
Ašmenys	HSS E PM
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio gylis	32,9 mm
Sriegio dydis	G1/4
Danga	DLC
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N

Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	25 m/min	N
PA 66 GF30	ribotai tinka	20 m/min	N
PTFE CF25	tinka	25 m/min	N
Cu	tinka	55 m/min	N
CuZn	tinka	35 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		