

Garant**Pirštinių pora MASTER FIT OIL, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094307 10
GTIN	4062406074968
Produktų klasė	01H

Aprašymas**Modelis:**

Universalios pirštinės, **megztos pagal 18 dydžio technologiją**, su dviguba nitrilo ir nitrilo putų danga. Nitrilo putų danga ties delnu ir pirštais padeda lengvai suimti alyvuotus daiktus. Be DMF. MASTER FIT OIL. Su 3/4 nitrilo danga ties krumpliais. Pirštinės ypač tinkamos naudoti drėgnoje ir alyvuotoje darbo aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių dydis	10
Serija	MASTER FIT

Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės	Be DMF
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	250 mm
Spalva	mėlynos / oranžinės spalvos
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės