

Garant GRIDLINE

Sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis su stiklu, Aukštis: 2000 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942824 2000
GTIN	4062406075026
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 40 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×24G (prašome užsakyti atskirai).

Pastiprintos šoninės sienos lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 700 mm

Plotis G: 40

Gylis G: 28

Naud. aukštis: 1845 mm

Techninis aprašymas

Svoris	119 kg
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	1845 mm
Aukštis	2000 mm
Gylis G	28
Plotis	1000 mm
Plotis G	40
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Tuščia sunkių daiktų spinta

Priedai

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms su Varstomos durys spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms su Varstomos durys, 40G plotis spintai, kurios aukštis 2000 mm	940511 2000
Sunkių daiktų lentynoms kai spintos / skyriaus plotis G 40	942610 40
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11