

Garant GRIDLINE

Sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis su stiklu, Aukštis: 1000 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942824 1000
GTIN	4062406075019
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Nejrengta spinta 40 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×24G (prašome užsakyti atskirai).

Pastiprintos šoninės sienos lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynos GridLine sunkiųjų daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 700 mm

Plotis G: 40

Gylis G: 28

Naud. aukštis: 845 mm

Techninis aprašymas

Plotis G	40
Gylis G	28
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	845 mm
Aukštis	1000 mm
Svoris	70 kg
Plotis	1000 mm
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Tuščia sunkių daiktų spinta

Priedai

Sunkių daiktų lentynoms kai spintos / skyriaus plotis G 40	942610 40
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms su Varstomos durys spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms su Varstomos durys, 40G plotis spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11