

**Garant****Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139395 G1/4
GTIN	4045197705877
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

**DIN 2189** (≈ DIN 5156). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilius kiaurymes.**

Naujovišką **daugiakampę formą** galima panaudoti labai plačiai. **Daugiafunkcinė sluoksniuota struktūra** leidžia pasiekti **maksimalų eksploataavimo laiką** net ir apdirbant **itin atsparias medžiagas.**

Speciali **TiAlN danga**, itin gerai tinkanti **aliuminio lydiniams.**

**Paskirtis:**

**Cilindriniam vamzdiniam sriegiui** DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Sriegio žingsnis: 1,337 mm

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 13,16 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	13,16 mm
Vijų skaičius colyje	19
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Drožlių griovelių skaičius	6
Sriegio žingsnis	1,337 mm

Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Koto kvadratas $\square$	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Srieginės kiaurymės $\varnothing$ orientacinis dydis	12,55 mm
Sriegio gylis	39,48 mm
Sriegio dydis	G1/4
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2189
Tolerancijos klasė	ISO 228 X
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	42 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	42 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka