

**HOLEX****VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm arba coliai): 1,0-X****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122630 1,0-X  |
| GTIN             | 4062406075514 |
| Produktų klasė   | 12E           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122635**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122640**.

**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitinkamo iš naujosios serijos Nr. 122776.** Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt

Gamyba pagal kliento poreikius:

atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

**Techninis aprašymas**

|   |              |
|---|--------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c              | 12 mm        |
| Norma                                     | DIN 6537     |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,04 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø                 | h7           |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 2            |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Bendras ilgis L        | 55 mm              |
| Koto $\varnothing D_s$ | 4 mm               |
| $\varnothing$ ribos    | 1 - 1,55 mm        |
| Danga                  | TiN                |
| Ašmenys                | VHM                |
| Modelis                | 6xD                |
| Smailas kampas         | 140 laipsniai      |
| Kotas                  | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas      | taip, su 25 bar    |
| Pusiau standartinis    | taip               |
| Spalvinis žymėjimas    | žalia              |
| Produkto rūšis         | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | ribotai tinka | 240 m/min | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 110 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 90 m/min  | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 80 m/min  | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 65 m/min  | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 30 m/min  | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 35 m/min  | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 30 m/min  | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         | 30 m/min  | S         |
| Uni                             | tinka         |           |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |           |           |
| šlapias, min.                   | tinka         |           |           |
| Oras                            | ribotai tinka |           |           |

