

**Garant****Mašininis sriegiklis labai ilgas HSS-E-PM, TiAlN, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134655 M4
GTIN	4045197705136
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Labai ilgas kotas.**

Speciali **TiAlN danga**, itin gerai tinkanti **aliuminio lydiniam**.

**Visi dydžiai: Kotas pagal DIN 376 (= siaurėjantis koto Ø)**, todėl puikiai tinka universaliam sriegimui giliose vietose.

**Privalumai:**

Labai tinka **sriegimui sunkiai prieinamose vietose**.

**Paskirtis:**

Tinka medžiagoms, kurių **maks. atsparumas tempimui 450N/mm<sup>2</sup>**.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 112 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	4 mm
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Norma	Gamykliniai standartai
Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	112 mm
Koto kvadratas $\square$	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	28 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P

CuZn	ribotai tinka	28 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		