



## VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 10,06-Xmm



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 122315 10,06-X |
| GTIN             | 4062406076092  |
| Produktų klasė   | 12E            |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt

Gamyba pagal kliento poreikius:

atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

### Techninis aprašymas

|   |                  |
|---|------------------|
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,22 mm/aps,     |
| Užspaudimo griovelio ilgis c              | 55 mm            |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 2                |
| Norma                                     | DIN 6537 K       |
| Tolerancija Nominalusis Ø                 | h7               |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 12 mm            |
| Bendras ilgis L                           | 102 mm           |
| Ø ribos                                   | 10,06 - 12,05 mm |
| Danga                                     | TiN              |
| Ašmenys                                   | VHM              |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Modelis             | 4xD                |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | ne                 |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | be                 |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | ribotai tinka | 140 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 120 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 80 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 75 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 65 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 60 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 35 m/min       | P         |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka | 70 m/min       | K         |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |