



Kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm arbs coliai): 3,0-X



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122310 3,0-X
GTIN	4062406075934
Produktų klasė	12E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122501.

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma HB: užsakyti **Nr. 122315**.

Forma HE: užsakyti **Nr. 122320**. Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt

Gamyba pagal kliento poreikius:

atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,11 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	62 mm
Norma	DIN 6537 K
Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7

Koto Ø D _s	6 mm
Ø ribos	3 - 3,75 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Modelis	4×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		